

Manometar MA-27-1,0-M5-MPA

Broj artikla: 526324

FESTO

s pokaznom jedinicom Mpa.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Display range	0 ... 1 MPa
Nazivna veličina, manometar	27
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	M5
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	PA
Material screen	PS
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	11 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika