


Beskontaktni prekidač SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Broj artikla: 526672

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, dvožična izvedba, za pogone sa senzorskim utorom 10, montaža odozgo, s kablom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Odgovara normi	DIN EN 60947-5-2
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklonni izlaz	s kontaktom, bipolarno bez funkcije LED-a
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklonno vrijeme	≤ 0,6 ms
Isklopno vrijeme	≤ 0,05 ms
Maks. uklonna frekvencija	800 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklonna snaga AC	3 VA
Maks. uklonna snaga DC	3 W
Pad napona	≤ 4,5 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	5 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	5 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni priključak	Kabel 2-žilno
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru može se uložiti odozgo u utor
Prítezni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	18 g
Informacija o materijalu, kućište	PPS visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3