


Nožni uskočni ventil FPB-3-1/4

Broj artikla: 526984

FESTO

s uskakanjem

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	550 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	31,5 N
Težina proizvoda	610 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev