


# Filtar od aktivnog ugljena MS4N-LFX

Broj artikla: 527700

FESTO

S NPT navojem



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serija	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski ručno okrećući poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara integrirano kao metalna zdjelica
Pogonski tlak	0 ... 14 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	360 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Aktivni ugljen
Material housing	Aluminijski tlačni lijev