

Zaporni ventil MS4-EE

Broj artikla: 527709

FESTO

Za sklop podnožja ventila, s G-navojem



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Način aktiviranja | električno |
| Funkcija odlaznog zraka | ne prigušuje se |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s uskakanjem bez s dodirrom |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/4 Priprema za G1/8 sa senzorom tlaka s manometrom |
| Pogonski tlak | 4 ... 14 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.000 ... 2.000 l/min |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Parametri svitka | 110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA 24 V DC: 1,8 W |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| KC mark | KC-EMV |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| ATEX kategorija plina | II 3G |
| ATEX kategorija prašine | II 3D |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex nA IIC T4 X Gc |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Težina proizvoda | 273 g |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |