

# Ventil za uspostavu tlaka MS4N-DL

Broj artikla: 527712

FESTO

S NPT navojem



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Pokaz tlaka	Priprema za G1/4 Priprema za G1/8 sa senzorom tlaka s manometrom
Pogonski tlak	4 ... 14 bar
Normalni nazivni protok	1.000 ... 2.000 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija prašine	II 2D
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	213 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev