

Pripremna grupa FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527877


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključna ploča a utičnim priključkom, s manometrom, poluautomatski ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Seriya	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtra	5 μm
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	149 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC