

Podnožje regulatora tlaka LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI


Broj artikla: 528984

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa spojnim kompletom, priključnom pločom i kutnicima za pričvršćenje,
blok sa 2, 3, 4 ili 5 regulatora tlaka, bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.480 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material of connecting plate	Cinkov tlačni lijev
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material housing	Cinkov tlačni lijev