

Uređaj za posluživanje CPX-MMI-1

Broj artikla: 529043

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Širina | 81 mm |
| Visina | 28 mm |
| Duljina | 137 mm |
| Maks. duljina priključnog kabla | 15 m |
| Pokaz | 128 x 64 piksela LCD-Display s osvjetljenjem pozadine |
| Elementi za posluživanje | 3 funkcijske tipke 4 tipke kursora Tipkovnica s folijom |
| Područje pogonskog napona DC | 18 ... 30 V |
| Sučelje podataka | RS232 sučelje 57,6Kbaud M12 utičnica 4-polno |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Opskrba naponom | priključeni uređaj stavlja na raspolaganje |
| Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona | 50 - 60 mA |
| ATEX kategorija plina | II 3G |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex nA IIC T6 X Gc |
| ATEX kategorija prašine | II 3D |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65 |
| Ex temperatura okoline | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) |
| Relativna vlažnost zraka | ne kondenzira se |
| Zaštita od direktnog i indirektnog dodira | PELV |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Material housing | PA ojačan |