


Pričvršćenje EHAM-E20-40-Z

Broj artikla: 5293408

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina | 40 |
| Položaj ugradnje | okomito |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | -10 ... 70 °C |
| Težina proizvoda | 82 g |
| Kod sučelja, baza | E20 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material adapter plate | Aluminijska legura za gnječenje |