



Filtar MS6-LF-1/2-CUM

Broj artikla: 529611

FESTO

Filtar 5 µm, metalna zdjelica, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 6 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter s centrifugalnim odvajačem |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | integrirano kao metalna zdjelica |
| Pogonski tlak | 0 ... 20 bar |
| Normalni nazivni protok | 3.200 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 820 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material bowl | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material separating plate | POM |