

# Filtar MS6-LF-1/2-EUM-Z

Broj artikla: 529620

FESTO

Filtar 40 µm, metalna zdjelica, ručni ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                          | Vrijednost   |
|-----------------------------------|--|
| Veličina                          | 6  |
| Serijski broj                     | MS   |
| Položaj ugradnje                  | okomito +/- 5°   |
| Finoća filtra                     | 40 µm  |
| Ispust kondenzata                 | ručno okrećući   |
| Konstruktivna struktura           | Sinter filter s centrifugalnim odvajačem                           |
| Maks. količina kondenzata         | 38 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita od ljuštenja              | integrirano kao metalna zdjelica                                   |
| Pogonski tlak                     | 0 ... 20 bar   |
| Normalni nazivni protok           | 4.100 l/min  |
| Pogonski medij                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plinovi |
| Klasa korozivne otpornosti KBK    | 2  |
| Temperatura ležaja                | -10 ... 60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu     | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                    |
| Temperatura medija                | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline               | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                  | 820 g  |
| Vrsta pričvršćenja                | po izboru:<br>Ugradnja vodova<br>s priborom                        |
| Pneumatski priključak 1           | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2           | G1/2   |
| Materijal - napomena              | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS sukladno                                |
| Informacija o materijalu, brtve   | NBR  |
| Informacija o materijalu, filter  | PE   |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev   |
| Informacija o materijalu, ljuška  | Aluminijska legura za gnječenje                                    |