

# Filtar MS6-LF-1/2-EUV

Broj artikla: 529621

FESTO

Filtar 40 µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	4.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material separating plate	POM