



# Zauljivač MS6-LOE-1/4-R-Z

Broj artikla: 529780

FESTO

Plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijska	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	75 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	50 l/min
Normalni nazivni protok	2.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC