


Motorska priрубnica EAMF-A-28A/B-55A

Broj artikla: 529946

FESTO

za elektromehanički pogon vretenom DGE... sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Cod sučelja, Motor in	55A
Kod sučelja, kučište spojke	28A 28B
Materijal - napomena	RoHS sukladno