


# Koračni motor MTR-ST-42-48S-AA

Broj artikla: 530057

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2008.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite izolacije	B
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	1,8 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,068 kgcm <sup>2</sup>
Moment držanja, motor	0,34 Nm
Moment tromosti mase, rotor	0,068 kgcm <sup>2</sup>
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	7 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	18 N
Težina proizvoda	390 g
Tehnika električnog priključka	Utikači