


Koračni motor MTR-ST-57-48S-AB

Broj artikla: 530062

FESTO

bez prijenosnika, s kočnicom.
Napušten tip. Isporuka do 2008.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Klasa zaštite izolacije	B
Primljena snaga, kočnica	6 W
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	3,1 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,5 kgcm ²
Moment držanja, kočnica	0,4 Nm
Moment držanja, motor	1,27 Nm
Moment tromosti mase, kočnica	0,02 kgcm ²
Moment tromosti mase, rotor	0,48 kgcm ²
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	10 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	71 N
Težina proizvoda	1.400 g
Tehnika električnog priključka	Utikači