


Koračni motor MTR-ST-87-48S-AA

Broj artikla: 530065

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2008.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite izolacije	B
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	4,7 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	4 kgcm ²
Moment držanja, motor	6,47 Nm
Moment tromosti mase, rotor	4 kgcm ²
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	50 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	130 N
Težina proizvoda	4.200 g
Tehnika električnog priključka	Utikači