


# Motorska priрубnica EAMF-A-28A-42A

Broj artikla: 530080

FESTO

za elektromehanički pogon s koračnim motorom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Cod sučelja, Motor in	42A
Kod sučelja, kučište spojke	28A
Materijal - napomena	RoHS sukladno