


Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:H2N3M1-WP-Z

Broj artikla: 530215

FESTO

Sastoji se od filtra, regulatora tlaka, nauljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 40 µm, s manometrom, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispušt kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Seriya	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Regulator tlaka s manometrom Standardni filter Standardni nauljivač maglom
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Područje regulacije tlaka	1 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	1,5 ... 18 bar
Normalni nazivni protok	3.500 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenaulljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC