



Beskontaktni prekidač SMT-8-SL-PS-LED-24

Broj artikla: 531145

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa senzorskim utorom 8, s utikačem M8.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Uklonni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	200 mA
Električni priključak	Utikači M8x1 3-polno
Oblik	za T utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Otpornost na kratki spoj	da
Princip mjerenja	induktivno
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	≤ 0,5 ms
Uklonno vrijeme	≤ 0,5 ms
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Napon izolacije	50 V
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Preostala struja	≤ 0,1 mA
Pad napona	≤ 1,8 V
Otpornost na preopterećenje	postoji
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Dozvola	C-Tick
Maks. pritezni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	5 g
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru uzdužno se može uvući u utor
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed PA visokolegirani čelik, nehrđajući kromirano