

Filtar-regulator MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

Broj artikla: 531231

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, filtar 5 µm, s manometrom, glava regulatora koja se zatvara, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 4 |
| Serija | MS |
| Osiguranje aktiviranja | s priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Filtar-regulator s manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 19 ml |
| Funkcija regulatora | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Područje regulacije tlaka | 0,3 ... 7 bar |
| Ulazni tlak 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.500 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 3.7.- prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 275 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja u prednju ploču Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/4-18 |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | PC |
| Informacija o materijalu, razdvojni tanjur | POM |