

Regulator tlaka

MS6N-LR-1/2-D5-AS-Z

Broj artikla: 531446

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 4 bara, s manometrom, moguće zatvaranje glave regulatora, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | 6 |
| Serijski broj | MS |
| Osiguranje aktiviranja | s priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani membranski regulacioni ventil |
| Funkcija regulatora | Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Područje regulacije tlaka | 0,3 ... 4 bar |
| Ulazni tlak 1 | 0,8 ... 20 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni nazivni protok | 7.500 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 730 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja u prednju ploču Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/2-14 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/2-14 |
| Informacija o materijalu, dio za posluživanje | POM PA |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, membrana | NBR |