

# Utično podnožje MHAP-PI-1

Broj artikla: 532182

FESTO

za priključne blokove i blokove podnožja MHA1-P...-PI i MHP1-P...-PI



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	6 g
Električni priključak	2-polno Utičnica
Područje pogonskog napona DC	$\leq 60$ V
Strujna opteretivost	3 A
Duljina kabela	1 m
Promjer kabela	1 mm
Struktura kabela	2x0,14
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
Material electrical contact	Legura bakra, konzervirano