


Utikač FBS-SUB-9-GS-DP-B

Broj artikla: 532216

FESTO

za PROFIBUS



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Duljina	61 mm
Protokol	PROFIBUS
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Dodatne funkcije	Isklapanje segmenta sabirnice za dalje vođenje
Težina proizvoda	60 g
Feldbus sučelje	2 x 2 opružne stezaljke
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 10 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Material of union nut	Mjed
Material screws	Čelik
Material seals	NBR