


# Utikač FBS-SUB-9-BU-IB-B

Broj artikla: 532218

FESTO

za Interbus



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Duljina	61 mm
Protokol	Interbus
Dodatne funkcije	RBST most integriran
Težina proizvoda	60 g
Feldbus sučelje	1 x 5 opružnih stezaljki
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 10 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Material of union nut	Mjed
Material screws	Čelik
Material seals	NBR