

Fini filter

LFMB-1/4-D-MINI-DA


Broj artikla: 532818

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Uložak filtra 1 µm, s metalnom zaštitnom košarom, diferencijalnim pokazom tlaka, ručni ispust kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Seriya | D |
| Veličina | Maxi |
| Konstruktivna struktura | Filter s vlaknima |
| Finoća filtra | 1 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Pogonski tlak | 1 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plinovi |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 650 l/min |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka | 150 l/min |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,99 % |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | 1,5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,5 mg/m ³ |
| Indikacija diferencijalnog tlaka | Optički pokaz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | PC |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Težina proizvoda | 368 g |