

Kombinacija finih filtara LFMBA-1-D-MAXI-DA-A


Broj artikla: 532882

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Uložak filtra 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom, diferencijalnim pokazom tlaka, automatski ispust kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------|--|
| Veličina | Maxi |
| Seriya | D |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 0,01 µm |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,9999 % |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filterar s vlaknima |
| Maks. količina kondenzata | 80 ml |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 12 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | 1,5 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2.362 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Pneumatski priključak 2 | G1 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material bowl | PC |