


Priključak sabirnice FBA-2-M12-5POL-RK

Broj artikla: 533118

FESTO

za PROFIBUS, 2xM12, Reverse Key



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	80 g
Feldbus sučelje	Socket and plug, M12x1, 5-pin, B-coded
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material seals	NBR