


# Utični priključak QB-1/2-3/8-U-M

Broj artikla: 533226

FESTO

Vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	0,315 "
Način brtvljenja na navojnom čepu	Opлаštenje
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	5
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,778 oz
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 21 Internal hex A/F 8
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/2
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući