

# L utični priključak QBL-1/4-5/16-U

Broj artikla: 533296

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 0,236 "   |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Opлаštenje                                      |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                     |
| Oblik   | L-shape   |
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                             |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa                                 |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,95 ... 10 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi                              |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                              |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 60 °C                                     |
| Maks. pritezni moment                           | 8,851 ft-lbf                                    |
| Težina proizvoda                                | 0,801 oz  |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hexagon 9/16                           |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj 1/4 NPT                           |
| Pneumatski priključak 2                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16"     |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                   |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | sivo  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |
| Material housing                                | Mjed poniklana<br>PBT                           |
| Material of threaded seal                       | PTFE  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući                |