


Priključna ploča VMPA1-IC-AP-1

Broj artikla: 533394

FESTO

za MPA1 pojedinačni ventil, interni upravljački dolazni zrak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20,2 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	10,5 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	92 g
Električni priključak	M8 Utikači
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 4	M7
Pneumatski priključak 5	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni ljev