

Slijepa matica MCK-PK-6-KD

Broj artikla: 533674

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Unutarnji navoj M12x1 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 174 psi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom |
| Material of union nut | Wrought aluminium alloy, nickel-plated |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |