

Plastična savitljiva cijev PUN-E-10x1,25-SI-300

Broj artikla: 534176

FESTO

prikladno za QS utične priključke, vrlo fleksibilno, otporno na hidrolizu, mikronski stabilno, nije dozvoljeno u proizvodnji prehrambenih artikala.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	10 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	60 mm
Unutarnji promjer	7,5 mm
Min. radijus savijanja	26 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-35 ... 50 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,044 kg/m
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)