

Zauljivač LOE-M7-D-MICRO-B

Broj artikla: 534188



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	6,5 cm ³
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	3 l/min
Normalni nazivni protok	430 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	39 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC