


Prigušivač zvuka UC-1/8-50

Broj artikla: 534219

FESTO

od plastike



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	50
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	1.700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Razina zvučnog tlaka	59 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	2,6 g
Pneumatski priključak	G1/8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Materijal - napomena	RoHS sukladno