


# Kuglasta slavina VAPB-3-F-63-F0710-CR

Broj artikla: 534320

FESTO

otporno na koroziju i kiseline



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp3
Slika bušenja prirubnice	F07 F10
Unutarnji promjer	80 mm
Nazivni promjer DN	80
Nazivni tlak armature	63
Moment aktiviranja	78 Nm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 180 °C
Protok Kv	905 m <sup>3</sup> /h
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Informacija o materijalu, brtve	FPM PTFE
Informacija o materijalu, kugla	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kugle	1.4401
Informacija o materijalu, vratilo	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	13.900 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	3