


# Prigradnja krajnjeg tipkala DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Broj artikla: 534470

FESTO

za zakretne pogone s montažnim sučeljem prema VDI/VDE 3845.  
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE s  
veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE s veličinama 1 do 2,  
odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo s adapterom DAPZ-SBZ-....



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	8 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	uglast
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	ne
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Zaštita od zamjene polova	ne
Princip mjerenja	mehanički/električno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Napon izolacije	250 V
Maks. izlazna struja	4.000 mA
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Stupanj onečišćenja	3
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex d e IIC T6 Gb
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Mjesto izdavanja certifikata	PTB 05 ATEX 1087
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PA
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA