


Blok podnožja CPX-AB-2-M12-RK-IB

Broj artikla: 534505
Proizvod u napuštanju

FESTO

[primjenljivo samo u spoju sa CPX-FB6.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2027. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	Interbus
Dimenzije Š x D x V	48 mm x 85 mm x 24 mm
Težina proizvoda	140 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan
Feldbus sučelje	2xM12x1, B-kodiran