

Prigušno-povratni ventil GRLA-3/8-QB-1/4-U

Broj artikla: 534664

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QB-1/4
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje s vanjskim navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	19,7 cfm
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	15,2 ... 20,1 cfm
Temperatura okoline	32 ... 140 °F
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-13,8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	28,1 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	28,1 ... 29,2 cfm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	32 ... 140 °F
Maks. pritezni moment	16,2 ft-lbf
Težina proizvoda	2,35 oz
Material of threaded plug	Mjed poniklano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Mjed poniklano
Material release ring	POM
Material knurled head	Mjed poniklano
Material adjusting screw	Mjed poniklano
Material swivel fitting	PBT ojačan