

Filtar MS12N-LF

Broj artikla: 535026

FESTO

S NPT navojem



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Pogonski tlak	0,8 ... 20 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje