


Zaporni ventil MS12-EE

Broj artikla: 535032

FESTO

Za sklop podnožja ventila, s G-navojem



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	električno
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem s dodirrom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	3 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	25.000 ... 32.000 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 11,5 VA, snaga držanja 8,9 VA 110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 9,5 VA, snaga držanja 6,2 VA 230 V AC: 50 Hz, vršna snaga 11,5 VA, snaga držanja 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, vršna snaga 9,5 VA, snaga držanja 6,4 VA 24 V DC: 4,5 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	3.800 g
Pneumatski priključak 3	G1
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev