

# Fini filter MS12-LFM

Broj artikla: 535042

FESTO

Za sklop podnožja ventila, s G-navojem



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Veličina	12
Konstruktivna struktura	Filter s vlaknima
Pogonski tlak	0,8 ... 20 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno