

Zauljivač MS12N-LOE

Broj artikla: 535044

FESTO

S NPT navojem



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Serijska	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje