

Filtar MS4N-LF-1/8-CUM

Broj artikla: 535670

FESTO

Filtar 5 µm, metalna zdjelica, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Pogonski tlak	0 ... 14 bar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	349 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijski tlačni lijev Aluminijska legura za gnječenje
Material screen	PA
Material separating plate	POM