

Nauljivač MS4-LOE-1/4-U-Z

Broj artikla: 535792

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijska	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni nauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	36 cm ³
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Ulazni tlak 1	1 ... 12 bar
Minimalni protok za funkciju nauljivača	40 l/min
Normalni nazivni protok	2.200 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	354 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	Aluminijski tlačni lijev Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PA