


Zauljivač MS4N-LOE-1/8-U

Broj artikla: 535799

FESTO

Metalna zdjelica, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serija	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	36 cm ³
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	40 l/min
Normalni nazivni protok	1.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	354 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijski tlačni lijev Aluminijska legura za gnječenje
Material screen	PA