


Mikrofiltrar

MS6-LFM-3/8-ARV-DA-Z

Broj artikla: 536879

FESTO

Filtar 0,01µm, plastična zdjelica s plastičnom košarom, automatski ispust kondenzata, s indikacijom diferencijalnog tlaka, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Seriya	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	430 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 1 µm
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	1.7.2 prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filter	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC