


# Razdjelni modul MS4-FRM-1/4-I

Broj artikla: 536966

FESTO

s integriranom povratnom funkcijom, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka s nepovratnom funkcijom
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	1.750 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema gore	500 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema dolje	500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	160 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev