

# Prigušno-povratni ventil GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

Broj artikla: 537072

FESTO

s narovašenim vijkom i kontramaticom, visok protok.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-povratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje s vanjskim navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	400 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	290 ... 420 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Dozvola	Germanischer Lloyd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	600 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	570 ... 680 l/min
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Težina proizvoda	40 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, šuplji vijak	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, narovašena glava	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev